

SAI-M23-SE-12-F-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем
Заказ №	1224560000
Тип	SAI-M23-SE-12-F-G
GTIN (EAN)	4050118008494
Кол.	1 Шт.

SAI-M23-SE-12-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 7 g

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Колпачки под пайку	Кодировка	нет
Количество полюсов	12	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Номинальное напряжение	200 V	Номинальный ток	8 A
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Поверхность контакта	позолоченный
Сечение соединяемого провода, макс.	1,5 mm ²	Сечение соединяемого провода, мин.	0,08 mm ²
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	> 1000

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-SE-12-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

