


SAI-M23-BE-9-F-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Концентратор сигналов, соединительный разъем |
| Номер для заказа | 1224740000 |
| Тип | SAI-M23-BE-9-F-G |
| GTIN (EAN) | 4050118008388 |
| Кол. | 1 Шт. |

SAI-M23-BE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 9,4 g |
|-------------|-------|

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Вид соединения | Колпачки под пайку | Кодировка | нет |
| Количество полюсов | 9 | Материал контакта | Медно-цинковый сплав |
| Номинальное напряжение | 200 V | Номинальный ток | 8 A |
| Основной материал корпуса | Термопластичный полиамид PA 6, PBT | Поверхность контакта | позолоченный |
| Сечение соединяемого провода, макс. | 1,5 mm ² | Сечение соединяемого провода, мин. | 0,08 mm ² |
| Степень загрязнения | 3 | Циклы коммутации | > 1000 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E344862 |

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAI-M23-BE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

