

KLBUE 15-32 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

В силу наличия специальным монтажных опор в ассортимент продукции входят также зажимные седла для экранов кабелей, которые можно устанавливать на С-образные профили. Экран отводят от зажимных седел через монтажным опоры на С-образные профили — присоединяя его, таким образом, к РЕ (земле).

Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подключения экрана
Номер для заказа	1252540000
Тип	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Кол.	10 Шт.

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	64 мм	Глубина (дюймов)	2,52 inch
Высота	32 мм	Высота (в дюймах)	1,26 inch
Ширина	34,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,358 inch
Размеры крепежа, ширина	33,5 мм	Масса нетто	91,4 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
---	-----

Общие сведения

Рейка	TS 27
-------	-------

Параметры системы

Рейка	TS 27
-------	-------

Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	32 мм	Диаметр кабеля, мин.	15 мм
-----------------------	-------	----------------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	