

## КТВ GP 765020 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klipron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Klipron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 341 mm, Ширина: 167 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный
Номер для заказа	<a href="#">1256690000</a>
Тип	КТВ GP 765020 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118094015
Кол.	1 Шт.

## КТВ GP 765020 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	6 мм	Глубина (дюймов)	0,236 inch
Высота	341 мм	Высота (в дюймах)	13,425 inch
Ширина	167 мм	Ширина (в дюймах)	6,575 inch
Масса нетто	2 720 g		

## Общие данные

Класс защиты (UL)	Типе 3, Типе 4X, Типе 12	Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность	электрополировка	Толщина материала	6 мм
Фланцевые пластины	слева, справа		

## Общие данные - аксессуары

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Поверхность	электрополировка
Толщина материала	6 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	