

ADAPS M20-M25-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение | ADAP (адаптер Klirron Ex), Адаптер, прямой, M 20 ,M 25, Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Номер для заказа | 1261930000 |
| Тип | ADAPS M20-M25-W |
| GTIN (EAN) | 4050118092974 |
| Кол. | 16 Шт. |

ADAPS M20-M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| Ширина | 33 мм | Ширина (в дюймах) | 1,299 inch |
| Длина | 39 мм | Длина (в дюймах) | 1,535 inch |
| Масса нетто | 75 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -50 °C...120 °C |
|---------------------|-----------------|

Номер сертификата кабельного ввода

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | Номер сертификата кабельного ввода (CCC) | 2020322313000069 |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Обозначение | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| Сертификат № (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид взрывозащиты | Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность | Вид защиты | IP66 |
| Галогены | без содержания галогенов | Длина резьбы | 16 мм |
| Кабельные вводы | M 20 | Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Момент затяжки | 40 Nm | Наружный диаметр кабеля, макс. | 14 мм |
| Наружный диаметр кабеля, мин. | | Нормы | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| | 1 мм | Резьба (внутренняя) | M 25 |
| Размер под ключ 1 | 30 мм | Силикон | Да |
| Резьба (наружная) | M 20 | Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 120 °C | Уплотнительное кольцо | Силикон |
| Указания по установке | См инструкции по сборке | | |
| Шаг резьбы | 1,5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

ADAPS M20-M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация [Notice of installation](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

ADAPS M20-M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип | SKMUS M20-W | Исполнение |
| Номер для заказа | 4185690000 | SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, M 20, 2.2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118233742 | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Кол. | 240 Шт. | |

Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип | GWDR M20-W | Исполнение |
| Номер для заказа | 4185610000 | закрытый, M 20, Нейлон 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078305 | |
| Кол. | 100 Шт. | |