

КТВ GP 30XX20 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

**Интеграция, расширение и индивидуализация:
подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 250 mm, Ширина: 167 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный
Номер для заказа	1280980000
Тип	КТВ GP 30XX20 CD S4
GTIN (EAN)	4050118071818
Кол.	1 Шт.

Дата создания 4 июля 2024 г. 20:18:10 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КТВ GP 30XX20 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	3 мм	Глубина (дюймов)	0,118 inch
Высота	250 мм	Высота (в дюймах)	9,842 inch
Ширина	167 мм	Ширина (в дюймах)	6,575 inch
Масса нетто	960 g		

Общие данные

Класс защиты (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Монтажное крепление	привинченный	Поверхность	электрополировка
Толщина материала	3 мм	Фланцевые пластины	слева, справа

Общие данные - аксессуары

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Поверхность	электрополировка
Толщина материала	3 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)