

## КТВ GP 624515 CD S4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 568 mm, Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
| Номер для заказа | <a href="#">1281200000</a>  |
| Тип              | КТВ GP 624515 CD S4   |
| GTIN (EAN)       | 4050118071887   |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## КТВ GP 624515 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 3 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,118 inch  |
| Высота      | 568 мм  | Высота (в дюймах) | 22,362 inch |
| Ширина      | 117 мм  | Ширина (в дюймах) | 4,606 inch  |
| Масса нетто | 1 500 g |                   |             |

## Общие данные

|                     |                       |                    |                          |
|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Класс защиты (UL)   | Тип 3, Тип 4X, Тип 12 | Материал           | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Монтажное крепление | привинченный          | Поверхность        | электрополировка         |
| Толщина материала   | 3 мм                  | Фланцевые пластины | слева, справа            |

## Общие данные - аксессуары

|                   |                          |             |                  |
|-------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Материал          | Нержавеющая сталь 1.4404 | Поверхность | электрополировка |
| Толщина материала | 3 мм                     |             |                  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|