

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
Заказ №	1299390000
Тип	SAI-M23-GS-11/17
GTIN (EAN)	4050118097191
Кол.	1 Шт.

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 77 g

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, IP69K	Диаметр кабеля, макс.	17 мм
Диаметр кабеля, мин.	11 мм	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C
Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	> 1000	Экранированное соединение	Да

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4
Состояние соответствия RoHS	Соответствует

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки без контактов



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-BE-12	Версия
Заказ №	1995850000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248926145	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-7	Версия
Заказ №	1170040000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962006	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-6	Версия
Заказ №	1170020000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962020	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-16	Версия
Заказ №	1170080000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962136	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-9	Версия
Заказ №	1170060000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962112	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-12	Версия
Заказ №	1170070000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962044	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-9	Версия
Заказ №	1170050000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962167	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-12-G	Версия
Заказ №	1296730000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4050118094848	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-16	Версия
Заказ №	1170090000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962228	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-17	Версия
Заказ №	1170110000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962198	
Кол.	1 Шт.	

Дата создания 25 июля 2024 г. 8:18:54 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI-M23-GS-11/17**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	SAI-M23-SE-19	Версия
Заказ №	1170120000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962068	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-7	Версия
Заказ №	1170030000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962143	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-19	Версия
Заказ №	1170130000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962082	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-17	Версия
Заказ №	1170100000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962181	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-6	Версия
Заказ №	1170000000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962037	
Кол.	1 Шт.	

Cable connector

F

