

THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|---|
| Версия | THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 8 mm, желтый |
| Заказ № | 1310540000 |
| Тип | THM MT30X 8/8 GE |
| GTIN (EAN) | 4050118112665 |
| Кол. | 1 Шт. |
| совместимый принтер | 2599430000 2599440000 |

TNM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 0,08 мм | Глубина (дюймов) | 0,003 inch |
| Высота | 8 мм | Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
| Ширина | 8 мм | Ширина (в дюймах) | 0,315 inch |
| Масса нетто | 158 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | |
|---|---|---------------------|
| Галогены | Нет | |
| Исполнение | самоклеящийся, без содержания галогенов | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Клей | Акрилат | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Этикетки на катушке |
| Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию | | |
| Количество на один рулон | 10 000 | |
| Материал | Полиэстер | |
| Метод выполнения печати | Метод термопереноса | |
| Температурный диапазон вставки | -40... 150 °С | |
| Температурный диапазон, макс.. | 150 °С | |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °С | |
| Цветовой код | желтый | |
| Ширина | 8 мм | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM MT30X 8/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON MM 110/360 SW | Версия |
| Заказ № | 2005070000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Кол. | 1 Шт. | |