

KLHA M5/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серый, Высота: 130 mm, Глубина: 20 mm, Сталь
Заказ №	1311320000
Тип	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Кол.	25 Шт.

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20 мм	Глубина (дюймов)	0,787 inch
Высота	130 мм	Высота (в дюймах)	5,118 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Диаметр	5,4 мм	Масса нетто	34,505 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Поверхность	оцинкованный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Размеры

Диаметр	5,4 мм
---------	--------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серый		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format