

**BFSC M3X22 SAKT4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажный винт (клемма), 3.00 mm, Пластмасса, Глубина: 4.8 mm, Ширина: 4.8 mm, Высота: 22 mm
Заказ №	<a href="#">1319900000</a>
Тип	BFSC M3X22 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190029326
Кол.	50 Шт.

## BFSC M3X22 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	4,8 мм	Глубина (дюймов)	0,189 inch
Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Ширина	4,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,189 inch
Масса нетто	1,592 g		

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для пластины перемычки
------------	------------------------

## Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер	3 мм	Шаг в мм (P)	6 мм
--------------------------------------	------	--------------	------

## Характеристики материала

Материал	Пластмасса	Цветовой код	серебряный
----------	------------	--------------	------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>