

SET CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

**Сквозная шина, встроенная в монтажную рейку, для модульной системы корпусов для электроники**

Благодаря непрерывному и гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, которая в модульных установках осуществляет электроснабжение, соединение и распределение, позволяет заменить дорогостоящую индивидуальную проводку.

Системная шина надежно интегрирована в 35-миллиметровую стандартную рейку. При изготовлении узлов, с помощью метода пайки Reflow контактный модуль шины для поверхностного монтажа можно обрабатывать в полностью автоматическом режиме. Износостойкие позолоченные поверхности контактов гарантируют неизменно надежный контакт для корпусов любой ширины.

- **Безграничная масштабируемость** - системное решение по соединению независимо от монтажной ширины - от тонкой компактной конструкции 6 мм до крупногабаритного корпуса 67 мм.
- **Удобная для обслуживания установка** - простая замена модуля также в целых модульных системах без помех для соседних модулей.
- **Всеобщая интеграция** - непрерывная системная шина: надежно встроена в 35-миллиметровую стандартную монтажную рейку.
- **Максимальная эксплуатационная готовность** - пять сдвоенных изогнутых контактов с полным гальва-

ническим покрытием и частичной позолотой обеспечивают постоянный контакт с монтажной рейкой с встроенной шиной. Фланцы под пайку THR гарантируют стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | OMNIMATE Housing — серия CH20M, Длина: 250 mm, Ширина: 25.1 mm |
| Заказ № | 1335150000 |
| Тип | SET CH20M BUS 250MM TS 35X15 |
| GTIN (EAN) | 4050118138382 |
| Кол. | 1 шт. |

SET CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 250 мм | Глубина (дюймов) | 9,842 inch |
| Высота | 6,2 мм | Высота (в дюймах) | 0,244 inch |
| Ширина | 25,1 мм | Ширина (в дюймах) | 0,988 inch |
| Длина | 250 мм | Длина (в дюймах) | 9,842 inch |
| Масса нетто | 86 g | | |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|---|
| Вид защиты | IP20 | Рейка | TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, через профиль шины |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011, - | Цветовой код | черный, золото |

Системные параметры

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Толщина покрытия Au, мин. | 0,5 µm | Толщина покрытия Au, макс. | 0,8 µm |
| Толщина покрытия Cu, мин. | 0,7 µm | Допустимая токовая нагрузка, макс. для каждого пути тока | 5 A |
| Допустимая токовая нагрузка, макс. путь тока (суммарный ток) | 25 A | Реечная шина перем. напряжения в соответствии с DIN EN 60664, макс. | 63 V |
| Реечная шина перем. напряжения в соответствии с UL840, C22.2 № 14.5, макс. | 30 V | | |

Данные о материалах

| | |
|-----------------------------|-----|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
|-----------------------------|-----|

Данные о материалах

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Цветовой код | черный, золото | Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011, - |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-05 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |


SET CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

set consists of:



SET CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сетевые измерительные преобразователи тока - АСТ20С



Серия АСТ20С была разработана специально для систем с непрерывными процессами. Она обеспечивает непрерывный контроль диагностической информации, информации об устройствах и процессах (мониторинг состояния). Несколько компонентов АСТ20С формируют пульт, состоящий из шлюза Ethernet АСТ20С, коммуникационных преобразователей сигналов АСТ20С и клеммы для шинного окончания АСТ20С.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | АСТ20С-LBT-10 | Версия |
| Заказ № | 1510340000 | Клемма для шинного окончания для станции АСТ20С, Вход : 0... |
| GTIN (EAN) | 4050118319491 | 40/50/60 А, Выход : Импульс |
| Кол. | 1 шт. | |