

SH 4C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель шины, Ширина: 15 mm, Сталь, оцинкованная, Непосредственный монтаж
Заказ №	1340870000
Тип	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Кол.	10 Шт.

SH 4C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	25 мм	Глубина (дюймов)	0,984 inch
Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Ширина	15 мм	Ширина (в дюймах)	0,591 inch
Масса нетто	24,388 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85
---------------------	-------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	Непосредственный монтаж	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Характеристики материала

Материал	Сталь, оцинкованная
----------	---------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_SH_4C.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format