

PAC-UNIV-HE50-HE50-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC
Номер для заказа	1349720015
Тип	PAC-UNIV-HE50-HE50-1M5
GTIN (EAN)	4032248378296
Кол.	1 Шт.

PAC-UNIV-HE50-HE50-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 240,8 g

Температуры

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50

Общие данные

Длина кабеля	1,5	Интерфейс ПЛК	HE10 50 P
Интерфейс соединения	HE10 50 P	Кабель	Кабель LiYY
Количество полюсов, мин.	50 полюсов	Материал	ПВХ
Наружный диаметр	13,4 ± 1 mm	Пригодно для	Цифровые сигналы
Сечение провода	0,14 mm ²		

Электрические данные

Допустимый ток на путь, макс.	1 A	Емкость жила / жила	300 pF/m
Емкость жила / экран	300 pF/m	Номинальное напряжение	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Общий ток, макс.	3 A	Рабочее напряжение	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Сопротивление	≤ 150 mΩ/m		

Классификации

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)