

PAC-UNIV-D15M-F-3M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 8,7 ± 1 мм
Номер для заказа	1350420035
Тип	PAC-UNIV-D15M-F-3M5
GTIN (EAN)	4099986580794
Кол.	1 Шт.

PAC-UNIV-D15M-F-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	444 g
-------------	-------

Температуры

Температура хранения	-10...60 °C	Рабочая температура	-10...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Общие данные

Длина кабеля	3,5 м	Интерфейс ПЛК	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
Интерфейс соединения	SUB-D MALE 15P	Кабель	Кабель LiYCY
Количество полюсов, мин.	15 полюсов	Материал	ПВХ
Наружный диаметр	8,7 ± 1 мм	Пригодно для	Аналоговые сигналы
Сечение провода	0,25 mm ²		

Электрические данные

Допустимый ток на путь, макс.	1 A	Емкость жила / жила	300 pF/m
Емкость жила / экран	300 pF/m	Номинальное напряжение	≤ 60 В DC ≤ 25 В AC
Общий ток, макс.	3 A	Рабочее напряжение	≤ 60 В DC ≤ 25 В AC
Сопротивление	≤ 80 мОм/м		

Классификации

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Colours chart
Каталог	Catalogues in PDF-format