

THM MMP ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	
Заказ №	1357420000
Тип	THM MMP ROLLER 115
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 шт.

THM MMP ROLLER 115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	139 мм	Ширина (в дюймах)	5,472 inch
Диаметр	14 мм	Масса нетто	105 g

Системы нанесения надписей

Исполнение	Запасная часть для термопринтера THM PLUS S, прижимной ролик	Установка / Изготовитель	Этикетки, Термоусадочные трубки
------------	--	--------------------------	---------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--