

## SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый штекер, Пустой корпус
Номер для заказа	<a href="#">1373440000</a>
Тип	SAIE-M23S-S-EM-M20
GTIN (EAN)	4050118175028
Кол.	1 Шт.

## SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 20 g

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, IP69K	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C
Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Да		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


**SAIE-M23S-S-EM-M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертёж**



**Разрез узла в сборе**



## Device connector, male



F