

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Основные данные для заказа

Версия	Ввод через панель, Количество полюсов: 4, Кодировка: D-кодировка, M12, 50 V
Заказ №	1380640000
Тип	SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5
GTIN (EAN)	4050118182477
Кол.	1 Шт.

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 47 g

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Вид соединения	Обжимное соединение
Диаметр кабеля (ТЕКСТ)	6.6 mm	Диаметр кабеля, макс.	6,8 мм
Диаметр кабеля, мин.	6,4 mm	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C
Кабельные вводы	M 16	Кодировка	D-кодировка
Количество полюсов	4	Материал резьбового кольца	Латунь никелированная
Номинальное напряжение	50 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,34 mm ²
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 200
Экранированное соединение	Да		

Стандарты

Противопожарная защита рельсового подвижного состава	According to EN 45545, HL1 - HL3	Стойкость к ударам и вибрации соглас-но	DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
--	----------------------------------	---	--

Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Вид соединения	Обжимное соединение
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C	Кабельные вводы	M 16
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Соединительная резьба	M12
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 200

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIBC-WDF-D-RR-6.6-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****...для M12**

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-TMCDC	Версия
Заказ №	1381710000	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4050118183764	
Кол.	1 шт.	