

**SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Ввод через панель, Количество полюсов: 4, Кодировка: D-кодировка, M12, 50 V
Номер для заказа	<a href="#">1380650000</a>
Тип	SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5
GTIN (EAN)	4050118182644
Кол.	1 Шт.

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 25 g

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Вид соединения	Обжимное соединение
Диаметр кабеля (ТЕКСТ)	8.3 mm	Диаметр кабеля, макс.	8,5 мм
Диаметр кабеля, мин.	8,1 mm	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C
Кабельные вводы	M 16	Кодировка	D-кодировка
Количество полюсов	4	Материал резьбового кольца	Латунь никелированная
Номинальное напряжение	50 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,34 mm <sup>2</sup>
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 200
Экранированное соединение	Да		

## Стандарты

Противопожарная защита рельсового подвижного состава	According to EN 45545, HL1 - HL3	Стойкость к ударам и вибрации соглас-но	DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
--	----------------------------------	---	--

## Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Вид соединения	Обжимное соединение
Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C	Кабельные вводы	M 16
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Соединительная резьба	M12
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 200

## Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****...для M12**

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

**Основные данные для заказа**

Тип	SAI-TMCDC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40501710000</a>	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4050118183764	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-CEH095	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40501750000</a>	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4050118183894	
Кол.	1 шт.	