

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Универсальный - более универсальный - профильная форма**

Корпус профильной формы - универсальный системный блок из цветных и прозрачных пластмассовых профилей и несущих модулей

Превосходная комбинация произвольно устанавливаемых в ряд модулей со стандартным шагом и отрезаемых точно в размер изделий, отмеряемых метрами, создает оптимальный баланс между универсальностью и экономичностью.

- Защелкивающиеся профили со стандартной шириной в диапазоне 5-45 мм обеспечивают поддержку всех распространенных форматов плат.
- Изменяемая монтажная высота гарантирует максимальную плотность монтажа даже при использовании крупных электронных узлов.
- Различные варианты монтажа делают непосредственный монтаж корпусов таким же простым, как фиксация на монтажной рейке
- Прочные крышки надежно защищают узлы от внешних воздействий

Формула успеха: изменяемый профиль + модульные профильные детали = гибкая концепция корпуса с большой полезной площадью для печатной платы.

Модульная концепция оптимально подходит для узлов с большой занимаемой площадью и особенно оправдывает себя при малом количестве единиц оборудования или изменяемой монтажной ширине.

Основные данные для заказа

Исполнение	Корпус монтажной рейки, RS 80 бледно-зеленый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm
Номер для заказа	1396730000
Тип	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
Кол.	2 м

PF RS 80 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	15,7 мм	Глубина (дюймов)	0,618 inch
Высота	84 мм	Высота (в дюймах)	3,307 inch
Ширина	2 000 мм	Ширина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	156 g		

Общие данные

Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6021
Цветовой код	бледно-зеленый		

Классификации

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01

Важное примечание

Сведения об изделии	3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин: Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 72 мм, TS 35 x 7,5 = 67,5 мм Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 91 мм, TS 35 x 7,5 = 86,5 мм Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 17/44/63 мм Размеры печатной платы: Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 67,8 (+0,2) мм Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм Размер секции ADP = длина печатной платы - 2 мм Пример: длина печатной платы 160 мм, секция RS = 155,5 мм, секция ADP = 158 мм
---------------------	--

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

www.weidmueller.com

