

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма)
Заказ №	1397000000
Тип	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.
GTIN (EAN)	4008190161170
Кол.	2 м

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	3 мм	Глубина (дюймов)	0,118 inch
Высота	2 000 мм	Высота (в дюймах)	78,74 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Масса нетто	0,02 g		

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Поверхность	луженый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	---------	-----------------------	-------------------------

Расчетные данные

Номинальный ток	140 A
-----------------	-------

Характеристики материала

Материал	Медь	Поверхность	луженый
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Крышка токоведущей шины



Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Тип	BB-CV AITB 3X10 BL	Версия
Заказ №	2918930000	Кожух (клемма), Материал Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Кол.	10 Шт.	
Тип	BB-CV AITB 3X10 OR	Версия
Заказ №	2911380000	Кожух (клемма), Материал Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Кол.	10 Шт.	

С изоляцией



С одной стороны, шинные ответвления с изоляцией, обеспечивают защиту пальцев. С другой стороны, цветная изоляция также указывает на соответствующий потенциал, например, нейтральный проводник или PE.

Основные данные для заказа

Тип	ZB 16K BL	Версия
Заказ №	0502880000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35K BL M6X16	Версия
Заказ №	0502680000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 35K SW M6X16	Версия
Заказ №	0502610000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 16K SW	Версия
Заказ №	0502810000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Кол.	50 Шт.	

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Версия
Заказ №	0502660000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 Шт.	
Тип	ZB 4K GE/GN	Версия
Заказ №	0475360000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Версия
Заказ №	0525960000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16K GE/GN	Версия
Заказ №	0502860000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6K BL	Версия
Заказ №	0525980000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K GG HENSEL	Версия
Заказ №	1824560000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6K SW	Версия
Заказ №	0525910000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G GN/GE	Версия
Заказ №	0322160000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZF 4 S GN	Версия
Заказ №	1814670000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K BL	Версия
Заказ №	0475380000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZF 4 S	Версия
Заказ №	1814680000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G SW	Версия
Заказ №	0322110000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4K SW	Версия
Заказ №	0475310000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 Шт.	

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZF 4 S BL	Версия
Заказ №	1814660000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4G BL	Версия
Заказ №	0322180000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 Шт.	

Без изоляции



Неизолированные шинные клеммы ответвления представляют собой компактные решения для подключения проводов к сборной шине.

Основные данные для заказа

Тип	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Версия
Заказ №	1261300000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 4	Версия
Заказ №	0316500000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 16 ZKSC	Версия
Заказ №	0316600000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZBE 6	Версия
Заказ №	0459500000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZB 35/M6X16	Версия
Заказ №	0266500000	Зажимной хомут (сборная шина)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 Шт.	