

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



View from below

Y-образный распределитель/соединение, FreeCon для вставного разъема PushPull Power для спецификации PROFINET, металл

Основные данные для заказа

Версия	Соединение, FreeCon, Питание, IP65, При использовании жидкости для фиксации резьбовых соединений
Заказ №	1397690000
Тип	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
Кол.	1 Шт.

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	425,36 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ETIM 9.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23
ECLASS 12.0	19-17-01-23	ECLASS 13.0	19-17-01-23

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж




Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-VAPP	Версия
Заказ №	1068930000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248823093	
Кол.	10 Шт.	

Комплекты



Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Версия
Заказ №	2465440000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканый комплект
GTIN (EAN)	4050118522136	
Кол.	1 Шт.	