


KLBUE 10-20 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, PA 66 GF 30
Заказ №	1403050000
Тип	KLBUE 10-20 RC TS27
GTIN (EAN)	4050118204773
Кол.	1 Шт.

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	63,6 мм	Глубина (дюймов)	2,504 inch
Высота	67,5 мм	Высота (в дюймах)	2,657 inch
Ширина	39,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,559 inch
Масса нетто	99 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-25 °C
Температура при длительном использовании, макс.	105 °C		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Рейка	TS 27	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------	-------	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана, с резистором	Рейка	TS 27
------------	--	-------	-------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	230 V
------------------------	-------

Характеристики материала

Материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	черный, серебристо-серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Пружинное соединение	Диаметр кабеля, макс.	20 мм
Диаметр кабеля, мин.	10 мм	Длина зачистки изоляции	30 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

KLBUE 10-20 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	SM 27/8 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1812630000	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248296033	белый
Кол.	80 Шт.	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	9008330000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056286	
Кол.	1 Шт.	

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Версия
Заказ №	1802690000	Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, оцинкованный,
GTIN (EAN)	4032248257201	Ширина: 2000 mm, Высота: 27 mm, Глубина: 12.5 mm, Ширина
Кол.	2 м	шлица: 9.00 mm, Длина шлица: 9.00 mm

Инструменты



Наши специальные инструменты упрощают монтаж кабельной проводки, а также сборку компонентов в распределительном шкафу.

Основные данные для заказа

Тип	BTWZ KLBUE	Версия
Заказ №	1742630000	Инструменты, Инструмент
GTIN (EAN)	4008190980764	
Кол.	1 шт.	