

KLBUE 4-13.5 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, PA 66 GF 30 |
| Заказ № | 1403060000 |
| Тип | KLBUE 4-13.5 RC TS27 |
| GTIN (EAN) | 4050118204797 |
| Кол. | 1 Шт. |

KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 55,6 мм | Глубина (дюймов) | 2,189 inch |
| Высота | 67,5 мм | Высота (в дюймах) | 2,657 inch |
| Ширина | 37,5 мм | Ширина (в дюймах) | 1,476 inch |
| Масса нетто | 81,8 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|-----|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -25 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 105 | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|-----|-----------------------|-------------------------|
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--|-----|-----------------------|-------------------------|

Общие сведения

| | | | |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| Рейка | TS 27 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | | | |
|------------|--|-------|-------|
| Исполнение | для подсоединения экрана, С резистором | Рейка | TS 27 |
|------------|--|-------|-------|

Расчетные данные

| | |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | 230 V |
|------------------------|-------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Материал | PA 66 GF 30 | Цветовой код | черный, серебристо-серый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------|------|
| Диаметр кабеля, макс. | 13,5 мм | Диаметр кабеля, мин. | 4 мм |
| Длина зачистки изоляции | 24,3 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382 |

KLBUE 4-13.5 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SM 27/8 K MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1812630000 | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 27 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248296033 | белый |
| Кол. | 80 Шт. | |

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | TS 27X12.5M/ST/F.ZN | Версия |
| Заказ № | 1802690000 | Монтажные рейки, Монтажная рейка, DIN EN 60715, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4032248257201 | |
| Кол. | 2 м | |

KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Наши специальные инструменты упрощают монтаж кабельной проводки, а также сборку компонентов в распределительном шкафу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Тип | BTWZ KLBUE | Версия |
| Заказ № | 1742630000 | Инструменты, Инструмент |
| GTIN (EAN) | 4008190980764 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | SDS 0.6X3.5X100 | Версия |
| Заказ № | 9008330000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Кол. | 1 Шт. | |