

**THM WO VIN 25.4/95.2 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

**Основные данные для заказа**

Исполнение	THM, Маркировка проводов и кабелей, 12.7 mm, 25.4 x 95.3 mm, белый/желтый
Номер для заказа	<a href="#">1420020000</a>
Тип	THM WO VIN 25.4/95.2 BL
GTIN (EAN)	4050118223514
Кол.	1 Шт.

## TNM WO VIN 25.4/95.2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,065 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	95,3 мм	Ширина (в дюймах)	3,752 inch
Масса нетто	545 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	12.7 mm
Наружный диаметр провода, макс.	12,7 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	120 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm²	Сечение соединительного провода	0.75 - 120 mm²

## Общие данные

Галогены	Да	
Исполнение	самоклеящийся	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Клей	Полиакрилат, клейкие	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию		
Количество на один рулон	1 000	
Материал	Пленка виниловая	
Печать	Молния	
Размер маркировочной области	40 x 25.4 mm	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый/желтый	
Ширина	95,3 мм	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

**THM WO VIN 25.4/95.2 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**THM WO VIN 25.4/95.2 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

