

**IE-FCM-USB-3.0-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Сервисный интерфейс FrontCom® Micro с USB, степень защиты IP65

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединение FrontCom Micro USB, USB 3.0, Тип А
Заказ №	<a href="#">1427960000</a>
Тип	IE-FCM-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118232318
Кол.	10 Шт.

## IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Толщина стенок, мин.	1 мм	Толщина стенок, макс.	5 мм
Масса нетто	18,555 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Общие данные

Соединение 1	USB A	Соединение 2	USB A
Описание артикула	Соединение FrontCom Micro USB, USB 3.0	Монтаж	Тип A
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Поверхность контакта		Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка
Материал экрана	Золото поверх никеля Нержавеющая сталь, ни- келированный	Экранирование	Контакт с экраном 360°
Вид защиты	IP 65, в закрытом состоя- нии	Циклы коммутации	≥ 1500

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107	Сертификат № (cULus)	E316369
Стандарт UL на аксессуары коммуни- кационного оборудования	UL 1863		

## Электрические свойства

Прочность изоляции	≥ 1000 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 30 mΩ
--------------------	-----------	------------------------	---------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

## IE-FCM-USB-3.0-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Уведомление об изменении продукта	<a href="#">Technical change of the housing of the FrontCom® Micro</a> <a href="#">Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-FCM-USB-3.0-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



### Разрез узла в сборе



## IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 шт.	

## IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Дополнительные продукты



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	SM-H 27/18 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, Аксессуар, 48 x 27 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190343194	
Кол.	25 Шт.	

## IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	SM 27/18 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1699860000</a>	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190892302	Держатель SwitchMark, белый
Кол.	80 Шт.	

## Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



## Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

## Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm², 0,5 mm² - 1,5 mm²
Кол.	100 Шт.	

## IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Ключ для крепления IE



Зажимной ключ предназначен для затяжки контргаек при монтаже розеток варианта 04.

**Отличительные особенности:**

- Стандартный инструмент
- Из прочной пластмассы

## Основные данные для заказа

Тип	IE-FISP-V4	Версия
Заказ №	<a href="#">9204370000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248660780	
Кол.	2 Шт.	