

**IE-FC-SP-PWU/2ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	FrontCom, Вставная пластина, экранированный, 1x питание, US, 2x данные
Номер для заказа	<a href="#">1450620000</a>
Тип	IE-FC-SP-PWU/2ST
GTIN (EAN)	4050118255270
Кол.	1 Шт.

## IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	23 мм	Высота (в дюймах)	0,906 inch
Ширина	51,5 мм	Ширина (в дюймах)	2,028 inch
Длина	90,5 мм	Длина (в дюймах)	3,563 inch
Масса нетто	22,1 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

## Вставки

Вставка (питание), US	1	Вставка, данные	2
-----------------------	---	-----------------	---

## Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина, экранированный	Материал	Поликарбонат PC
-------------	-----------------------------------	----------	-----------------

## Общие стандарты

Сертификат № (CSA)	2000039-80039714	Сертификат № (DNV)	TAA000022B
Сертификат № (cURus)	E223801		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

**IE-FC-SP-PWU/2ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL\\_FrontCom](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-FC-SP-PWU/2ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248266944</a>	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 Шт.	

## RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248646159</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248645046</a>	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248645053</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248651894</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	

## IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6726181044</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 Шт.	

## Принадлежности для FrontCom Vario



## Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-PWPC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4450820000</a>	FrontCom, Защита от прикосновения
GTIN (EAN)	4050118255584	
Кол.	1 Шт.	

## IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Гнезда питания



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-PWS-US	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050800000</a>	FrontCom, Вставка (питание), US, Тип B, Гнездо, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Кол.	1 Шт.	

## USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248731602</a>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248731602</a>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-BI-USB-AB	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248911844</a>	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Кол.	10 Шт.	