

IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный |
| Номер для заказа | 1450710000 |
| Тип | IE-FC-IP-BP |
| GTIN (EAN) | 4050118255287 |
| Кол. | 1 Шт. |

IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота | 18,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,728 inch |
| Ширина | 51,5 мм | Ширина (в дюймах) | 2,028 inch |
| Длина | 90,5 мм | Длина (в дюймах) | 3,563 inch |
| Масса нетто | 11,75 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 |
|---------------------|-------------|

Общие данные

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| Вид изделия | Вставная пластина, неэкранированный | Материал | Поликарбонат PC |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|

Общие стандарты

| | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|------------|
| Сертификат № (CSA) | 2000039-80039714 | Сертификат № (DNV) | TAA000022B |
| Сертификат № (cURus) | E223801 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000456 | ETIM 7.0 | EC000456 |
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E223801 |

Загрузки

| | |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | GL_FrontCom |
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |


IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 6726181044 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | Цветовой код: белый, втычной |
| Кол. | 200 Шт. | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | SDS 0.4X2.5X75 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6899030000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Кол. | 1 Шт. | |