

THM EL VIN 25 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Индивидуальная маркировка: EL**

Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным вариантам маркировки. При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировочные элементы для устройств, 25 x , желтый
Номер для заказа	1463810000
Тип	THM EL VIN 25 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118270013
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

THM EL VIN 25 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Длина	30 000 мм	Длина (в дюймах)	1 181,1 inch
Масса нетто	139 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Да

Общие данные

Галогены	Да
Длина	30 000 мм
Исполнение	В виде бесконечной ленты, самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Клей	Полиакрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств
Количество на лист	1
Количество на один рулон	1
Материал	Пленка виниловая
Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	желтый

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки


Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

THM EL VIN 25 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM EL VIN 25 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	405070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	