

**SET PZ 6 ROTO L RC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплекты для обжима

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Набор инструмента для обжима наконечников,<br>Инструмент для обжима: PZ 6 Roto L, Диапазон<br>обжимаемых проводников, мин.: 0.5, Цветовой<br>код: Weidmüller |
| Заказ №    | <a href="#">1470940000</a>   |
| Тип        | SET PZ 6 ROTO L RC   |
| GTIN (EAN) | 4050118278132  |
| Кол.       | 1 Шт.  |
| Упаковка   | Пластмассовый ящик   |

Дата создания 4 июня 2024 г. 4:03:13 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 261 мм  | Глубина (дюймов)  | 10,276 inch |
| Высота      | 57 мм   | Высота (в дюймах) | 2,244 inch  |
| Ширина      | 338 мм  | Ширина (в дюймах) | 13,307 inch |
| Масса нетто | 1 810 g |                   |             |

## Наборы

|  |                    |                                       |                     |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 6 mm <sup>2</sup>  | Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Инструмент для обжима                  | PZ 6 Roto L        | Количество АЕН                        | 4 250 pcs.          |
| Упаковка                               | Пластмассовый ящик | Цветовой код                          | Weidmüller          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000181    | ETIM 7.0    | EC000181    |
| ETIM 8.0    | EC000181    | ETIM 9.0    | EC000181    |
| ECLASS 9.0  | 21-10-01-90 | ECLASS 9.1  | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-10-01-90 | ECLASS 11.0 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-10-01-90 | ECLASS 13.0 | 21-10-01-90 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |          |
|------------|----------------------------|---|----------|
| Тип        | H1,5/14 R                  | Версия  | Упаковка |
| Заказ №    | <a href="#">0463100000</a> | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный | Россыпью |
| GTIN (EAN) | 4008190065089              |   |          |
| Кол.       | 500 Шт.                    |   |          |

## Вставки



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

## Основные данные для заказа

|            |                            |                      |  |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Тип        | EINSATZ A8-1 CL55          | Версия               |  |
| Заказ №    | <a href="#">9028460000</a> | Набор матриц-вставок |  |
| GTIN (EAN) | 4032248310029              |                      |  |
| Кол.       | 100 Шт.                    |                      |  |

|            |                            |                      |  |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Тип        | EINSATZ A7-1 CL55          | Версия               |  |
| Заказ №    | <a href="#">9028450000</a> | Набор матриц-вставок |  |
| GTIN (EAN) | 4032248310012              |                      |  |
| Кол.       | 1 Шт.                      |                      |  |

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | PZ 6 ROTO L                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1444050000</a> | Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, |
| GTIN (EAN) | 4050118248593              | 0.14mm², 6mm², Трапецидальный обжим                        |
| Кол.       | 1 Шт.                      |  |

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |          |
|------------|----------------------------|---|----------|
| Тип        | H2,5/15D BL                | Версия  | Упаковка |
| Заказ №    | <a href="#">9019160000</a> | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий | Россыпью |
| GTIN (EAN) | 4008190028732              |   |          |
| Кол.       | 500 Шт.                    |   |          |

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

## Основные данные для заказа

| Тип        | H4,0/18 GR SV              | Версия   | Упаковка   |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Заказ №    | <a href="#">9026010000</a> | Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый | В ленте из |
| GTIN (EAN) | 4008190117382              |  | пакетов    |
| Кол.       | 250 шт.                    |  |            |

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

| Тип        | H1,0/14 GE                 | Версия   | Упаковка |
|------------|----------------------------|--|----------|
| Заказ №    | <a href="#">0463000000</a> | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый | Россыпью |
| GTIN (EAN) | 4008190024697              |  |          |
| Кол.       | 500 шт.                    |  |          |

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

## Основные данные для заказа

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Тип        | KOFFER PSC4-01             | Версия               |
| Заказ №    | <a href="#">9028860000</a> | Инструменты, Коробка |
| GTIN (EAN) | 4032248304608              |                      |
| Кол.       | 1 Шт.                      |                      |

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |          |
|------------|----------------------------|---|----------|
| Тип        | H0,5/14 OR                 | Версия  | Упаковка |
| Заказ №    | <a href="#">0690700000</a> | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый | Россыпью |
| GTIN (EAN) | 4008190015770              |   |          |
| Кол.       | 500 Шт.                    |   |          |

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |          |
|------------|----------------------------|---|----------|
| Тип        | H0,75/14 W                 | Версия  | Упаковка |
| Заказ №    | <a href="#">0462900000</a> | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый | Россыпью |
| GTIN (EAN) | 4008190033248              |   |          |
| Кол.       | 500 шт.                    |   |          |

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |          |
|------------|----------------------------|---|----------|
| Тип        | H6,0/20 SW                 | Версия  | Упаковка |
| Заказ №    | <a href="#">0533500000</a> | Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный | Россыпью |
| GTIN (EAN) | 4008190183905              |   |          |
| Кол.       | 100 шт.                    |   |          |