

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Версия	Сборочный инструмент
Заказ №	1479110000
Тип	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Кол.	1 Шт.

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	70 g
-------------	------

Технические данные

Время зарядки	30 min	Описание артикула	Аккумулятор для DMS PRO
---------------	--------	-------------------	-------------------------

Электрическая отвертка

Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3	Аккумуляторные батареи	Литий-ионный аккумулятор
Время зарядки	30 min	Зарядное устройство - вход	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Зарядное устройство - выход	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Макс. крутящий момент при соединении	3 Nm
Напряжение аккумуляторной батареи	3,6 V	Номинальное напряжение	3,6 V
Скорость холостого хода	200 и. 600 min ⁻¹		

Классификации

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9.1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	