

## КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,  
Подобно иллюстрации

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

## Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1.5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">1482000000</a>
Тип	КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118291070
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

Дата создания 4 июня 2024 г. 11:32:58 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	68 мм	Глубина (дюймов)	2,677 inch
Высота	64,5 мм	Высота (в дюймах)	2,539 inch
Ширина	41,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,638 inch
Масса нетто	285 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18,5 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

## Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	2,5 м
Класс изоляции	E	Номинальная частота	50 Hz
Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{тепловой}}$	$1,2 \times I_{\text{ном.}}$		

## Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 A	Класс точности	1
Нагрузка	1,5 VA	Первичный ток	250 A

## Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	1	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	---	-------------	--------------------------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – 3D drawing</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**КСМА-18-250-1А-1,5ВА-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

