

**HSS 1.0-3.2 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 1 - 3.2 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1489630000</a>
Тип	HSS 1.0-3.2 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118299458
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS 1.0-3.2 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Ширина	5,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,22 inch
Длина	13 000 мм	Длина (в дюймах)	511,81 inch
Масса нетто	86 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -55...135 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	5,4 мм	Галогены	Да
Наружный диаметр провода	1 - 3.2 mm	Наружный диаметр провода, макс.	3,2 мм
Наружный диаметр провода, мин.	1 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Рекомендуемая температура для усадки	90 °C
Сечение соединительного провода	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>	Степень усадки	3:1
Ширина текстового поля	0 мм		

## Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Да
Длина	13 000 мм	Материал	Полиолефин
Напечатанные символы		Рекомендованные отрасли промышленности	Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование
	без		
Температурный диапазон вставки	-55...135 °C	Температурный диапазон, макс..	135 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	Цветовой код	белый
Ширина	5,6 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E366310

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**HSS 1.0-3.2 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HSS 1.0-3.2 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Версия
Заказ №	<a href="#">1426210000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 Шт.	

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Заказ №	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

Тип	THM MMP ROLLER 30
Заказ №	<a href="#">1357430000</a>
GTIN (EAN)	4050118160253
Кол.	1 Шт.