

**FSKI/4,0-6,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированные ножевые наконечники вилочно-го типа из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">1491840000</a>
Тип	FSKI/4,0-6,0/638
GTIN (EAN)	4050118301823
Кол.	100 Шт.

**FSKI/4,0-6,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 1,71 g

**Соединители**

Длина 1 (l1)	24 мм	Идентификационный цвет	желтый
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Плотность подключения (d3)	0,8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>
Ширина подключения (d2)	6,3 мм		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать


**Загрузки**Каталог [Catalogues in PDF-format](#)  
Брошюры

**FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



FSKI/4,0-6,0/638

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools

**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

**Основные данные для заказа**

Тип	СТ1 6 G	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6302850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 Шт.	обжим, Параллельный обжим
Тип	СТ1 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6306120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 Шт.	