

## KQN-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный наконечник, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">1493960000</a>                                  |
| Тип        | KQN-M5/-6   |
| GTIN (EAN) | 4050118303629   |
| Кол.       | 100 шт.   |

## KQN-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 1,6 g |
|-------------|-------|

## Соединители

|  |                   |   |                   |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)                     | 3,6 мм            | Внутренний диаметр фланца (d2)                    | 5,3 мм            |
| Длина вала (a)                                   | 6 мм              | Длина соединения (l)                              | 15 мм             |
| Изоляция   | не имеется        | Наружный диаметр вала (d3)                        | 10 мм             |
| Отверстие  | M 5               | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 4 mm <sup>2</sup> |   |                   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |             |             |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | No SVHC above 0.1 wt%        |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

**KQN-M5/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



KQN-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | EPG 45                     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1500830000</a> | Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим,                            |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Овальный обжим   |
| Тип        | EPG 60                     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2453810000</a> | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для                              |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим,      |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим                       |

## KQN-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | HPG 60                     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2453820000</a> | 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с  |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим |
| Кол.       | 1 шт.                      |  |
| Тип        | APG 80                     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1502390000</a> | 6mm², 400mm²   |
| GTIN (EAN) | 4050118310627              |  |
| Кол.       | 1 шт.                      |  |

## Crimping tools



## Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | HTN 21                     | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">9014610000</a> | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              | 0.5mm², 6mm², Обжим с гофрированием                       |
| Кол.       | 1 шт.                      |   |