

**KQN-M4/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1494010000</a>               |
| Тип              | KQN-M4/-10                               |
| GTIN (EAN)       | 4050118303810                            |
| Кол.             | 100 Шт.                                  |

**KQN-M4/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 2,3 g |
|-------------|-------|

**Соединители**

|                              |            |   |                    |
|------------------------------|------------|---|--------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 4,5 мм     | Внутренний диаметр фланца (d2)          | 4,3 мм             |
| Длина вала (a)               | 8 мм       | Длина соединения (l)                    | 16 мм              |
| Изоляция                     | не имеется | Наружный диаметр вала (d3)              | 10 мм              |
| Отверстие                    | M 4        | Поперечное сечение соединяемого провода | 10 mm <sup>2</sup> |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |

**Экологическое соответствие изделия**

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**


|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

**KQN-M4/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



KQN-M4/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools

**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | CTN 25 D4                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4036220000</a> | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,     |
| GTIN (EAN)       | 4008190198633              | 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |

**... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)****Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| Тип              | ES EPG 45 WM 10/70        | Исполнение |
| Номер для заказа | <a href="#">400870000</a> | WM-обжим   |
| GTIN (EAN)       | 4050118309256             |            |
| Кол.             | 1 Шт.                     |            |

KQN-M4/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 HEX 10      | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405160000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN)       | 4050118519556             | обжим   |
| Кол.             | 1 Шт.                     |   |

**KQN-M4/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |                    |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип              | ES APG 80 HEX 10           | Исполнение         |
| Номер для заказа | <a href="#">4502620000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310818              |                    |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                    |

**Инструменты****Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | EPG 45                     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4500830000</a> | Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN)       | 4050118309317              | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,                             |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Овальный обжим   |

Дата создания 23 июня 2024 г. 5:37:47 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**KQN-M4/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | EPG 60                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4533810000</a> | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для                         |
| GTIN (EAN)       | 4050118468434              | обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим                  |

**... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)**

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |                              |
|------------------|---------------------------|------------------------------|
| Тип              | ES APG 80 WM10            | Исполнение                   |
| Номер для заказа | <a href="#">452440000</a> | 10mm <sup>2</sup> , WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310542             |                              |
| Кол.             | 1 Шт.                     |                              |

## KQN-M4/-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | APG 80                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)       | 4050118310627              |   |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |
| Тип              | HPG 60                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4503820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118468427              |   |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |

KQN-M4/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|                  |                          |                    |
|------------------|--------------------------|--------------------|
| Тип              | ES EPG 45 HEX 10/70      | Исполнение         |
| Номер для заказа | <a href="#">40940000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118309522            |                    |
| Кол.             | 1 Шт.                    |                    |

**KQN-M4/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

... для трубчатых кабельных наконечников



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 WM 10       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">249540000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118483819             |   |
| Кол.             | 1 Шт.                     |   |