

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">1494410000</a>                |
| Тип        | KRN-M6/-120 S                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304060                             |
| Кол.       | 10 шт.                                    |

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 64,3 g |
|-------------|--------|

## Технические данные

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Исполнение | Серия Euro, узкий фланец |
|------------|--------------------------|

## Соединители

|                              |            |   |                     |
|------------------------------|------------|---|---------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 14,7 мм    | Внутренний диаметр фланца (d2)          | 6,4 мм              |
| Длина вала (a)               | 26 мм      | Длина соединения (l)                    | 49 мм               |
| Изоляция                     | не имеется | Наружный диаметр вала (d3)              | 20 мм               |
| Отверстие                    | M 6        | Поперечное сечение соединяемого провода | 120 mm <sup>2</sup> |
| Ширина фланца (b)            | 20 мм      |   |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001051    | ETIM 7.0    | EC001051    |
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC                  | /                            |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки


|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

**KRN-M6/-120 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ES EPG/HPG 60 HEX 120      | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2505230000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN) | 4050118519624              | обжим   |
| Кол.       | 1 Шт.                      |   |

## Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)

**Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.**

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм<sup>2</sup>

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | PZ RK 10/120               | Версия                                 |
| Заказ №    | <a href="#">1500450000</a> | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118309065              |  |
| Кол.       | 1 Шт.                      |  |

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ES EPG/HPG 60 WM 120       | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2469610000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118484007              |   |
| Кол.       | 1 шт.                      |   |

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип        | ES EPG 45 HEX 120          | Версия             |
| Заказ №    | <a href="#">1500990000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309140              |                    |
| Кол.       | 1 Шт.                      |                    |

**Инструменты**

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

**Дополнительные возможности серии APG**

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

**Основные данные для заказа**

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Тип        | APG 80                     | Версия                                |
| Заказ №    | <a href="#">1502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118310627              |                                       |
| Кол.       | 1 Шт.                      |                                       |

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | HPG 60                     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2453820000</a> | 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с  |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим |
| Кол.       | 1 шт.                      |  |

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип        | ES APG 80 HEX 120          | Версия             |
| Заказ №    | <a href="#">1502700000</a> | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310931              |                    |
| Кол.       | 1 шт.                      |                    |

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | EPG 45                     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1500830000</a> | Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим,                            |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Овальный обжим   |
| Тип        | EPG 60                     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2453810000</a> | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для                              |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим,      |
| Кол.       | 1 Шт.                      | Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим                       |



## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| Тип        | ES EPG 45 WM 120           | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1500900000</a> | WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309287              |          |
| Кол.       | 1 шт.                      |          |

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Тип        | ES APG 80 WM 120           | Версия                        |
| Заказ №    | <a href="#">1502540000</a> | 120mm <sup>2</sup> , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310429              |                               |
| Кол.       | 1 Шт.                      |                               |