

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">1494410000</a>
Тип	KRN-M6/-120 S
GTIN (EAN)	4050118304060
Кол.	10 шт.

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	64,3 g
-------------	--------

## Технические данные

Исполнение	Серия Euro, узкий фланец
------------	--------------------------

## Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	14,7 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	6,4 мм
Длина вала (a)	26 мм	Длина соединения (l)	49 мм
Изоляция	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	20 мм
Отверстие	M 6	Поперечное сечение соединяемого провода	120 mm <sup>2</sup>
Ширина фланца (b)	20 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**KRN-M6/-120 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Тип	ES EPG 45 WM 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4090900000</a>	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309287	
Кол.	1 Шт.	

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505230000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519624	обжим
Кол.	1 Шт.	

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 HEX 120	Исполнение
Номер для заказа	4502700000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310931	
Кол.	1 шт.	

## Инструменты



## Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Исполнение
Номер для заказа	4500830000	Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 шт.	Овальный обжим

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4053810000</a>	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для
GTIN (EAN)	4050118468434	обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим,
Кол.	1 Шт.	Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим

## ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 WM 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402540000</a>	120mm <sup>2</sup> , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310429	
Кол.	1 Шт.	

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4502390000</a>	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 шт.	
Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4503820000</a>	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 шт.	

## Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)



Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

## Основные данные для заказа

Тип	PZ RK 10/120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4500450000</a>	10mm², 120mm²
GTIN (EAN)	4050118309065	
Кол.	1 шт.	



## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Тип	ES EPG 45 HEX 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">409990000</a>	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309140	
Кол.	1 Шт.	

## KRN-M6/-120 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 WM 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2489610000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118484007	
Кол.	1 шт.	