

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, 25 mm ²
Номер для заказа	1496500000
Тип	KRN-M8/-25
GTIN (EAN)	4050118305975
Кол.	100 шт.

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	12,9 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Серия Euro, стандарт
------------	----------------------

Соединители

Внутренний диаметр вала (d1)	7 мм	Внутренний диаметр фланца (d2)	8,4 мм
Длина вала (a)	15 мм	Длина соединения (l)	33 мм
Изоляция	не имеется	Наружный диаметр вала (d3)	10 мм
Отверстие	M8	Поперечное сечение соединяемого провода	25 mm ²
Ширина фланца (b)	16 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 WM 25/50	Исполнение
Номер для заказа	40880000	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309171	
Кол.	1 шт.	

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 WM 25	Исполнение
Номер для заказа	2489560000	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483840	
Кол.	1 Шт.	

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 WM 25	Исполнение
Номер для заказа	402480000	25mm ² , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118310634	
Кол.	1 Шт.	

Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Исполнение
Номер для заказа	4034610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm ² , 6mm ² , Обжим с гофрированием
Кол.	1 Шт.	

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Исполнение
Номер для заказа	400830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим,
Кол.	1 Шт.	Овальный обжим
Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4053810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для
GTIN (EAN)	4050118468434	обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим,
Кол.	1 Шт.	Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 HEX 25/50	Исполнение
Номер для заказа	4050970000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309195	
Кол.	1 шт.	

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Исполнение
Номер для заказа	2505180000	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519570	обжим
Кол.	1 Шт.	

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	ES APG 80 HEX 25	Исполнение
Номер для заказа	4502640000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118310573	
Кол.	1 шт.	

Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)



Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

Основные данные для заказа

Тип	PZ RK 6/70	Исполнение
Номер для заказа	4500440000	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309058	
Кол.	1 шт.	
Тип	PZ RK 10/120	Исполнение
Номер для заказа	4500450000	10mm ² , 120mm ²
GTIN (EAN)	4050118309065	
Кол.	1 шт.	

KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	45023820000	6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468427	
Кол.	1 Шт.	
Тип	APG 80	Исполнение
Номер для заказа	4502390000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 Шт.	