

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Кабельный наконечник, 300 mm ² , 300 mm ² |
| Номер для заказа | 1497410000 |
| Тип | VSTN/-300 |
| GTIN (EAN) | 4050118306651 |
| Кол. | 10 шт. |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 224 g |
|-------------|-------|

Соединители

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 24 мм | Длина соединения (l) | 100 мм |
| Изоляция | не имеется | Наружный диаметр вала (d3) | 30 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 300 mm ² | Поперечное сечение соединяемого провода | 300 mm ² |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | HTN 21 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4014610000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | 0.5mm ² , 6mm ² , Обжим с гофрированием |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | CTN 25 D4 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4006220000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190198633 | 10mm ² , 25mm ² , Обжим с гофрированием |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | CTN 25 D5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4006230000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190198459 | 10mm ² , 25mm ² , Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | ES APG 80 HEX 6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4002600000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310672 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты


Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | EPG 45 | Исполнение |
| Номер для заказа | 400830000 | Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, |
| Кол. | 1 Шт. | Овальный обжим |
| Тип | EPG 60 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4053810000 | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол. | 1 Шт. | Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------------------|
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 45095150000 | Аксессуар, Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118519532 | |
| Кол. | 1 шт. | |

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Тип | ES EPG 45 HEX 25/50 | Исполнение |
| Номер для заказа | 450970000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Кол. | 1 шт. | |

Дата создания 3 июня 2024 г. 9:39:51 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| Тип | ES EPG 45 HEX 6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 450930000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309508 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4509380000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118532937 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)

**Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.**

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Тип | PZ RK 6/70 | Исполнение |
| Номер для заказа | 450440000 | 6mm ² , 70mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309058 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|---------------------------|--|
| Тип | PZ RK 10/120 | Исполнение |
| Номер для заказа | 450450000 | 10mm ² , 120mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | PZ RK 6/70 | Исполнение |
| Номер для заказа | 450470000 | 6mm ² , 70mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309263 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | PZ RK 10/120 | Исполнение |
| Номер для заказа | 450480000 | 10mm ² , 120mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309089 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Тип | ES APG 80 WM 6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4502430000 | 6mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310801 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | HPG 60 | Исполнение |
| Номер для заказа | 45023820000 | 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | APG 80 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | ES EPG 45 WM 6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4500850000 | Аксессуар, 6mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309485 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | ES EPG 45 WM 25/50 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4500880000 | WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Кол. | 1 Шт. | |