

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-------------------------------------------|
| Версия | Кабельный наконечник, 150 mm ² |
| Заказ № | 1497830000 |
| Тип | KWPN-M16/-150 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118307160 |
| Кол. | 25 шт. |

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|----------|
| Масса нетто | 148,26 g |
|-------------|----------|

Технические данные

| | |
|------------|----------------------|
| Исполнение | Серия DIN 46235, 90° |
|------------|----------------------|

Соединители

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 17 мм | Внутренний диаметр фланца (d2) | 17 мм |
| Длина вала (a) | 35 мм | Длина соединения (l) | 30,8 мм |
| Идентификационный номер Cu | 22 K | Изоляция | не имеется |
| Наружный диаметр вала (d3) | 23,5 мм | Отверстие | M 16 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 150 mm ² | Ширина фланца (b) | 34 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001050 | ETIM 7.0 | EC001050 |
| ETIM 8.0 | EC001050 | ETIM 9.0 | EC001050 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-03 | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки


| | |
|---------|------------------------------------------|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|------------------------------------------|

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 150 | Версия |
| Заказ № | 2469620000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483871 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 150 | Версия |
| Заказ № | 2505240000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN) | 4050118519631 | обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | ES APG 80 HEX 150 | Версия |
| Заказ № | 1502720000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310900 | |
| Кол. | 1 шт. | |

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | EPG 45 | Версия |
| Заказ № | 1500830000 | Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, |
| Кол. | 1 шт. | Овальный обжим |

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | EPG 60 | Версия |
| Заказ № | 2453810000 | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол. | 1 шт. | Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим |

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | APG 80 | Версия |
| Заказ № | 1502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Кол. | 1 шт. | |
| Тип | HPG 60 | Версия |
| Заказ № | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим |
| Кол. | 1 шт. | |

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| Тип | ES EPG 45 WM 150 | Версия |
| Заказ № | 1994550000 | WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118379785 | |
| Кол. | 1 шт. | |

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | ES EPG 45 HEX 150 | Версия |
| Заказ № | 1994540000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118379778 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KWPN-M16/-150 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Тип | ES APG 80 WM 150 | Версия |
| Заказ № | 1502550000 | 150mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310825 | |
| Кол. | 1 шт. | |