

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, 25 mm ² |
| Заказ № | 1498010000 |
| Тип | KP-M16/-25 |
| GTIN (EAN) | 4050118307443 |
| Кол. | 100 шт. |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 18,7 g

Технические данные

Исполнение Серия DIN 46235, стандарт

Соединители

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 7 мм | Внутренний диаметр фланца (d2) | 17 мм |
| Длина вала (a) | 20 мм | Длина соединения (l) | 45 мм |
| Идентификационный номер Cu | 10 K | Изоляция | не имеется |
| Наружный диаметр вала (d3) | 10 мм | Отверстие | M 16 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 25 mm ² | Ширина фланца (b) | 22 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001050 | ETIM 7.0 | EC001050 |
| ETIM 8.0 | EC001050 | ETIM 9.0 | EC001050 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)
Брошюры

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | CTN 25 D5 | Версия |
| Заказ № | 9006230000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190198459 | 10mm ² , 25mm ² , Шестигранный обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |

Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)**Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.**

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм²

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | PZ PK 10/120 | Версия |
| Заказ № | 1500480000 | 10mm ² , 120mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309089 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | PZ PK 6/70 | Версия |
| Заказ № | 1500470000 | 6mm ² , 70mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309263 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | ES EPG 45 HEX 25/50 | Версия |
| Заказ № | 1500970000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Кол. | 1 шт. | |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 HEX 25 | Версия |
| Заказ № | 2505180000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN) | 4050118519570 | обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | ES APG 80 HEX 25 | Версия |
| Заказ № | 1502640000 | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310573 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| Тип | APG 80 | Версия |
| Заказ № | 1502390000 | 6mm², 400mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HPG 60 | Версия |
| Заказ № | 2453820000 | 6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ES EPG/HPG 60 WM 25 | Версия |
| Заказ № | 2469560000 | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118483840 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | EPG 45 | Версия |
| Заказ № | 1500830000 | Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, |
| Кол. | 1 Шт. | Овальный обжим |
| Тип | EPG 60 | Версия |
| Заказ № | 2453810000 | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол. | 1 Шт. | Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| Тип | ES EPG 45 WM 25/50 | Версия |
| Заказ № | 1500880000 | WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Кол. | 1 шт. | |

KP-M16/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип | ES APG 80 WM 25 | Версия |
| Заказ № | 1502480000 | 25mm ² , WM-обжим |
| GTIN (EAN) | 4050118310634 | |
| Кол. | 1 Шт. | |