

## KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, 50 mm <sup>2</sup> |
| Номер для заказа | <a href="#">1498090000</a>               |
| Тип              | KP-M12/-50                               |
| GTIN (EAN)       | 4050118307375                            |
| Кол.             | 100 шт.                                  |

KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 48,74 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Исполнение | Серия DIN 46235, стандарт |
|------------|---------------------------|

## Соединители

|   |                    |                                |            |
|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| Внутренний диаметр вала (d1)            | 9,8 мм             | Внутренний диаметр фланца (d2) | 13 мм      |
| Длина вала (a)                          | 28 мм              | Длина соединения (l)           | 52 мм      |
| Идентификационный номер Cu              | 14 K               | Изоляция                       | не имеется |
| Наружный диаметр вала (d3)              | 14,5 мм            | Отверстие                      | M 12       |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 50 mm <sup>2</sup> | Ширина фланца (b)              | 23 мм      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001050    | ETIM 7.0    | EC001050    |
| ETIM 8.0    | EC001050    | ETIM 9.0    | EC001050    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

**KP-M12/-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



## KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                 |                              |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| Тип              | ES APG 80 WM 50 | Исполнение                   |
| Номер для заказа | 4502500000      | 50mm <sup>2</sup> , WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310658   |                              |
| Кол.             | 1 шт.           |                              |

## ... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| Тип              | ES APG 80 HEX 50 | Исполнение         |
| Номер для заказа | 4502670000       | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118310559    |                    |
| Кол.             | 1 шт.            |                    |

## KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструмент для обжима трубчатых (EN 13600) и обжимных кабельных наконечников (DIN 46235)

**Обжимные инструменты для трубчатых и компрессионных кабельных наконечников с поворотной обжимной звездочкой.**

- Встроенная обжимная звездочка для различных сечений
- Шестигранные обжимные инструменты для компрессионных кабельных наконечников
- Обжимные инструменты WM-From для трубчатых кабельных наконечников
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 70 или 120 мм<sup>2</sup>

## Основные данные для заказа

|                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| Тип              | PZ PK 10/120              | Исполнение                             |
| Номер для заказа | <a href="#">450480000</a> | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118309089             |  |
| Кол.             | 1 Шт.                     |  |

|                  |                           |                                      |
|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Тип              | PZ PK 6/70                | Исполнение                           |
| Номер для заказа | <a href="#">450470000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118309263             |                                      |
| Кол.             | 1 Шт.                     |                                      |

## Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | EPG 45                     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4500830000</a> | Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, |
| GTIN (EAN)       | 4050118309317              | WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,                             |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Овальный обжим   |

KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | EPG 60                     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4508810000</a> | Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для                         |
| GTIN (EAN)       | 4050118468434              | обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим                  |

## ... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| Тип              | ES EPG 45 WM 25/50        | Исполнение |
| Номер для заказа | <a href="#">450880000</a> | WM-обжим   |
| GTIN (EAN)       | 4050118309171             |            |
| Кол.             | 1 Шт.                     |            |

KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 WM 50       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">249580000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118483864             |   |
| Кол.             | 1 шт.                     |   |


KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | ES EPG/HPG 60 HEX 50       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2505200000</a> | Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный |
| GTIN (EAN)       | 4050118519600              | обжим   |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |



## KP-M12/-50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

|                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Тип              | ES EPG 45 HEX 25/50 | Исполнение         |
| Номер для заказа | 400970000           | Шестигранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118309195       |                    |
| Кол.             | 1 Шт.               |                    |

**Инструменты**

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

**Дополнительные возможности серии APG**

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

**Основные данные для заказа**

|                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| Тип              | HPG 60        | Исполнение  |
| Номер для заказа | 4053820000    | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118468427 |   |
| Кол.             | 1 Шт.         |   |

**KP-M12/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

|                  |                            |                                       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Тип              | APG 80                     | Исполнение                            |
| Номер для заказа | <a href="#">4502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118310627              |                                       |
| Кол.             | 1 шт.                      |                                       |