

EPG 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Заказ №	1500830000
Тип	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
Кол.	1 Шт.

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Высота	365 мм	Высота (в дюймах)	14,37 inch
Ширина	80 мм	Ширина (в дюймах)	3,15 inch
Масса нетто	500 g		

Технические данные

Время зарядки	0,5 h		
Описание артикула	Инструмент для обжима		
Усилие обжима	номин.	45 kN	

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	150 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²
--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	150 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 mm ²	Привод	Электрогидравлический
Ход	16 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 10	Версия
Заказ №	1501320000	10mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309577	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 DIN 35	Версия
Заказ №	1501350000	35mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309645	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 DIN 16	Версия
Заказ №	1501330000	16mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309751	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 DIN 25	Версия
Заказ №	1501340000	25mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309560	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 DIN 70	Версия
Заказ №	1501380000	70mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309744	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 DIN 6	Версия
Заказ №	1501290000	6mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309614	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 DIN 50	Версия
Заказ №	1501370000	50mm ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309706	
Кол.	1 Шт.	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46235)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 HEX 16/35	Версия
Заказ №	1500950000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309492	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 HEX 25/50	Версия
Заказ №	1500970000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309195	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 HEX 150	Версия
Заказ №	1994540000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118379778	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 HEX 10/70	Версия
Заказ №	1500940000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309522	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 HEX 95	Версия
Заказ №	1500980000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309348	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 HEX 120	Версия
Заказ №	1500990000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309140	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 HEX 6	Версия
Заказ №	1500930000	Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118309508	
Кол.	1 Шт.	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для кабельных наконечников



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 AEH 50	Версия
Заказ №	1501180000	50mm ² , Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309539	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 AEH 35	Версия
Заказ №	1501170000	35mm ² , Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309386	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 AEH 25	Версия
Заказ №	1501070000	25mm ² , Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118309164	
Кол.	1 Шт.	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	LADEGERAET EPG
Заказ №	1509370000
GTIN (EAN)	4050118318630
Кол.	1 Шт.

Тип	AKKU APG/EPG 5AH
Заказ №	2860070000
GTIN (EAN)	4064675574750
Кол.	1 Шт.

Тип	AKKU APG/EPG 2AH
Заказ №	2858730000
GTIN (EAN)	4064675566137
Кол.	1 Шт.

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

... для трубчатых кабельных наконечников (в соответствии с EN 13600)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 WM 120	Версия
Заказ №	1500900000	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309287	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 WM 25/50	Версия
Заказ №	1500880000	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309171	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 WM 150	Версия
Заказ №	1994550000	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118379785	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 WM 16/35	Версия
Заказ №	1500920000	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309478	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 WM 6	Версия
Заказ №	1500850000	Аксессуар, 6мм ² , WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309485	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 WM 10/70	Версия
Заказ №	1500870000	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309256	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 45 WM 95	Версия
Заказ №	1500890000	WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118309218	
Кол.	1 Шт.	