

## ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Версия	6mm <sup>2</sup> , WM-обжим
Заказ №	<a href="#">1502430000</a>
Тип	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
Кол.	1 шт.

**ES APG 80 WM 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	335,8 g
-------------	---------

**Обжимные вставки**

Сечение медного провода для обжима	6	Ширина обжима	7 мм
Ширина обжима в мм	7		

**Описание контактов**

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	10
--	-------------------	--	----

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 6 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Загрузки**


Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

6 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497850000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497860000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M5/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497840000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Кол.	100 шт.	


## ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

6 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-6 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496140000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-6 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496120000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-6 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496150000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-6 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496130000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-6 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496170000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M4/-6 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497220000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

6 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1498610000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307931	
Кол.	100 шт.	

6 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M4/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497150000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Кол.	100 шт.	

Тип	KRN-M6/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497180000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M12/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497210000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497170000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497200000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1497190000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Кол.	100 шт.	

6 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1494720000</a>	Кабельный наконечник, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304190	
Кол.	100 шт.	

## ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	APG 80	Версия
Заказ №	<a href="#">1502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Кол.	1 шт.	