

ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	10mm ² , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	1502830000
Тип	ES APG 80 DIN 10
GTIN (EAN)	4050118310948
Кол.	1 шт.

ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 349,3 g

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	10	Ширина обжима	8 мм
Ширина обжима в мм	8		

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	8
--	--------------------	--	---

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
Сечение кабельного наконечника	номин. 10 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)
Брошюры