

## ES APG 80 DIN 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Исполнение	50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Номер для заказа	<a href="#">1502880000</a>
Тип	ES APG 80 DIN 50
GTIN (EAN)	4050118310450
Кол.	1 шт.

## ES APG 80 DIN 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	359,4 g
-------------	---------

## Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	50	Ширина обжима	16 мм
Ширина обжима в мм	16		

## Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	1
--	--------------------	--	---

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
Сечение кабельного наконечника	номин. 50 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	