

HSS 1.6-4.8 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 1.6 - 4.8 mm, белый
Номер для заказа	1505860000
Тип	HSS 1.6-4.8 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118314175
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

HSS 1.6-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Ширина	7,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,299 inch
Длина	30 000 мм	Длина (в дюймах)	1 181,1 inch
Масса нетто	190 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...135 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	7,4 мм	Галогены	Да
Наружный диаметр провода	1.6 - 4.8 mm	Наружный диаметр провода, макс.	4,8 мм
Наружный диаметр провода, мин.	1,6 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm ²	Рекомендуемая температура для усадки	90 °C
Сечение соединительного провода	0.75 - 4 mm ²	Степень усадки	3:1
Ширина текстового поля	0 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Да
Длина	30 000 мм	Материал	Полиолефин
Напечатанные символы		Рекомендованные отрасли промышленности	Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование
	без		
Температурный диапазон вставки	-55...135 °C	Температурный диапазон, макс..	135 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	Цветовой код	белый
Ширина	7,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Важное примечание

Сведения об изделии	Требуется внешний держатель рулона 1302920000
---------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E366310

HSS 1.6-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

HSS 1.6-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HSS 1.6-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Исполнение
Номер для заказа	4426210000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 Шт.	

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 30
Номер для заказа	4857430000
GTIN (EAN)	4050118160253
Кол.	1 Шт.
Тип	THM MMP EXT.RH
Номер для заказа	4852920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Кол.	1 Шт.
Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	4857420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.