

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Адаптер, прямой, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ №	1514970000
Тип	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
Кол.	1 Шт.

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	37 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-25 °C...80 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Основной материал корпуса	PA 66	Поверхность контакта	позолоченный

Общие данные

Количество полюсов	4	Соединение 1	RJ45 180°
Соединение 2	M12	Описание артикула	Адаптер, прямой
Компоновка	Вывод M12 на гнезде RJ45	Основной материал корпуса	PA 66
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Соединительная резьба	M12
Поверхность контакта	позолоченный	Экранирование	Да
Вид защиты	IP67		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
---------------------------	--------------------------------

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	Сопротивление контакта	≤ 10 mΩ
---------------------------------------	-----	------------------------	---------

Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Исполнение	прямой
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Основной материал корпуса	PA 66	Поверхность контакта	позолоченный
Соединительная резьба	M12		

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20
ECLASS 14.0	27-44-03-20		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b
Состояние соответствия RoHS	Соответствует

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E471884

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)Брошюры [FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

