

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO), Вставка (питание), большая, RCBO
Номер для заказа	1534250000
Тип	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Кол.	1 Шт.

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 71 g

Температуры

Рабочая температура -5 °C...40

Общие данные

Вид защиты	Вид изделия	Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO)
	IP20	
Тип вставки	Вставка (питание), бо́льшая	

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAA000022B

Технические данные

I _{Δn}	500 A	I _{Δn}	30 mA
Вид соединения	Винтовое соединение	Номинальный ток	16 A
Рабочее напряжение	230 V AC	Характеристика срабатывания	Typ C

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Зажимаемые провода

Вид соединения	Винтовое соединение	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm²	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	макс.	2,5 mm²
	мин.	1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	макс.	2,5 mm²
	мин.	1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 ... 2.5 mm²	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm²
	макс.	2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm²	

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Дата создания 23 мая 2024 г. 11:02:45 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры


[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения****Характеристика срабатывания**

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-PWPC	Исполнение
Номер для заказа	1450820000	FrontCom, Защита от прикосновения
GTIN (EAN)	4050118255584	
Кол.	1 шт.	